

**BDMT 070302 ER-JS, PR1225, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227145 INOX
GTIN	4960664609192
Classe articolo	25A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  esatti fino ad  $a_p = 4$  mm.

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,05 – 0,08 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Avanzamento $f_z$ per dente	0,05 – 0,08 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 070302 ER-JS
Tipo	PR1225
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		