



Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/2XLmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	BD.. 11T3
Ø Codolo D _s h6	18 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	170 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima a _{p max}	10 mm
Sporgenza totale L ₁	30 mm
Ø Tagliente D _c	20 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza rampa L per α _{max.}	13 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	38 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	34 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,88 grado
Ø D ₃	14 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------