



## Fresa per spallamenti a 90° MECX, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Classe articolo	250

### Descrizione tecnica

Vite inserto	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Inserto adatto	BD.. 0703
Numero taglienti Z	10
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,32 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	36 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	77 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	78 mm
Ø $D_3$	37 mm

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229707
-------------------	--------