

Garant

**Inserto per fresa per scanalature anelli di sicurezza, senza smusso, HB7720,
Dim. nominale spessore anello: 0,9mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217450 0,9
GTIN	4045197217196
Classe articolo	21C

Descrizione tecnica

Profondità t	0,3 mm
Dimensione nominale spessore anello	0,9 mm
Larghezza scanalatura W -0,03	0,98 mm
Raggio R	0,3 mm
Tipo	HB7720
Ø Esterno D	7,9 mm
Spessore E	2,34 mm
Modello	04
Numero taglienti Z	3
Tipo di prodotto	Inserto per taglio per fresatura circolare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	60 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	45 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idonea	35 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	100 m/min	S
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		