

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217400 25
GTIN	4045197216892
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 01

Ø minimo foro D: 23 mm

Ø interno d_1 : 16 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 3,45 mm

Sporgenza totale L_1 : 38,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 87 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	87 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Profondità di taglio massima S_{max}	3,45 mm
Ø Minimo foro D	23 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Set di viti di serraggio	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Sporgenza totale L_1	38,5 mm
Ø Interno d_1	16 mm
Per inserto di tipo	01

Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219822
----------------------------------	--------