



Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M18BPD4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
- **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**

Con motore DC a 4 poli senza manutenzione.

Vantaggi:

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840. Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Denominazione originale prodotto	M18BPD-402X
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13 m/s ²
Numero massimo giri 2 velocità	1800 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Capacità batteria	4 Ah
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Coppia massima	60 Nm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	0,95 m/s ²
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero di batterie contenute	2
Struttura del motore	4 poli
Utilizzo tipico	Strong
Peso	2,1 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C