

**Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
63/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Classe articolo	250

**Descrizione****Descrizione:**

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	40 mm
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Inserto adatto	BD.. 11T3
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	6
Angolo rampa $\alpha_{\text{max}}$	0,2 grado

Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max}$ .	56 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$ .	120 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$ .	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------