

**Garant**

**Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D /  
Numero taglienti Z: 50/3mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Classe articolo	21P

**Descrizione****Esecuzione:**

Frese tangenziali a spianare per **spallamenti a 90° precisicon** inserti registrabili a partire dal diametro 63 per la migliore finitura possibile. Alloggiamento inserto sicuro grazie al fissaggio mediante perno di serraggio.

**Descrizione tecnica**

Vite di serraggio per perni	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Ø Foro di attacco	22 mm
Inserto adatto	BG.. 15L5..
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	50 mm
Perno di serraggio	219893
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Numero taglienti Z	3

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio per perni	219894
Vite di regolazione	219892
Codolo di serraggio	219893