

**Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
100/9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Classe articolo	250

Descrizione**Descrizione:**

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	55 mm
Inserto adatto	BD.. 11T3
Ø Tagliente D_c	100 mm
Numero taglienti Z	9
Angolo rampa α_{max}	0,12 grado

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	93 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	194 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------