

**BDGT 11T308 FR-JA, GW25, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227327 ALU
GTIN	4960664457861
Classe articolo	25A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  esatti fino ad  $a_p = 5,5$  mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,05 – 0,33 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	ALL.
Avanzamento $f_z$ per dente	0,05 – 0,33 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	BDGT 11T308 FR-JA
Tipo	GW25
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		