




## Fresa per spallamenti a 90° MECH11, a manicotto, Ø D / Zeff: 40/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Inserto adatto	BDMT 11T308
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	37 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	4
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Numero di inserti	16
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------