

Garant

**Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D /
Numero taglienti Z: 63/4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Frese tangenziali a spianare per **spallamenti a 90° precisicon** inserti registrabili a partire dal diametro 63 per la migliore finitura possibile. Alloggiamento inserto sicuro grazie al fissaggio mediante perno di serraggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Vite di serraggio per perni	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vite di regolazione	219892
Ø Tagliente D_c	63 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Inserto adatto	BG.. 15L5..
Perno di serraggio	219893

Taglienti regolabili	1
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	diversa
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio per perni	219894
Codolo di serraggio	219893
Vite di regolazione	219892