



Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo cilindrico, Ø D / Zeff: 32/4mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 227450 32/4 |
| GTIN | 4960664503766 |
| Classe articolo | 250 |

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------|
| Numero taglienti effettivi Z_{eff} | 4 |
| Ø Codolo D_s h6 | 32 mm |
| Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Ø Tagliente D_c | 32 mm |
| Sporgenza totale L_1 | 55 mm |
| Inserto adatto | BDMT 11T308 |
| Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ | 46 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 140 mm |
| Codice ISO Inserto | BDMT 11T308 |
| Numero di inserti | 20 |
| Esecuzione del codolo | codolo cilindrico |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti |
| Passaggio interno per LR | sì |

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229708