

**Garant****Frese a inserti per filettare, codolo Weldon, Ø di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1: 11,5/12mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Classe articolo	21R

## Descrizione

### Uso:

- **Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.**
- **Sforzo minimo di taglio.**

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	12 mm
Vite di bloccaggio	219923
Ø Taglio D	11,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Misura inserto	11
Numero taglienti Z	1
Numero di scanalature per i trucioli	1
Lunghezza complessiva L	70 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco

Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

---

## Accessori

Vite di serraggio	219923
-------------------	--------