

**Garant**

**Frese a inserti per filettare, codolo Weldon, Ø di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1: 37/98mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Classe articolo	21R

**Descrizione****Uso:**

- **Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.**
- **Sforzo minimo di taglio.**

**Nota:**

Esecuzione con superficie di serraggio HB doppia.

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	27
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Vite di bloccaggio	219925
Ø Taglio D	37 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	98 mm
Numero taglienti Z	1
Numero di scanalature per i trucioli	1
Lunghezza complessiva L	160 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

---

## Accessori

Vite di serraggio	219925
-------------------	--------