

Garant

Frese a inserti per filettare, codolo Weldon, Ø di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1: 20/43mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Classe articolo	21R

Descrizione**Uso:**

- **Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.**
- **Sforzo minimo di taglio.**

Descrizione tecnica

Vite di bloccaggio	279810 5
Misura inserto	16
Ø Codolo D _s	20 mm
Ø Taglio D	20 mm
Sporgenza totale L ₁	43 mm
Numero taglienti Z	1
Numero di scanalature per i trucioli	1
Lunghezza complessiva L	95 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco

Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare