

**Garant**

**Fresa per filettare ad alte prestazioni, codolo Weldon, Ø di taglio D /  
Lunghezza sporgenza L1: 19/44mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 218050 19/44  |
| GTIN            | 4045197412508 |
| Classe articolo | 21R           |

## Descrizione

### Esecuzione:

**Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.**

### Uso:

Universale **per filettatura esterna e interna destra e sinistra.** Per **lavorazione di fori ciechi e passanti.**

### Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.

Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

## Descrizione tecnica

|   |               |
|---|---------------|
| Ø Taglio D                                | 19 mm         |
| Misura inserto                            | 25            |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                   | 25 mm         |
| Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> | 104 mm        |
| Vite di fissaggio                         | 219926        |
| Sporgenza totale L <sub>1</sub>           | 44 mm         |
| Numero taglienti Z                        | 2             |
| Numero di scanalature per i trucioli      | 2             |
| Esecuzione del codolo                     | codolo Weldon |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco            |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante         |
| Direzione di taglio       | a sinistra e a destra |
| Passaggio interno per LR  | sì                    |
| Tipo di prodotto          | Fresa a filettare     |

---

## Accessori

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vite di serraggio | 219926 |
|-------------------|--------|