

**Garant**

**Fresa per filettare ad alte prestazioni, codolo Weldon, Ø di taglio D /  
Lunghezza sporgenza L1: 24,5/43mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Classe articolo	21R

## Descrizione

### Esecuzione:

**Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.**

### Uso:

Universale **per filettatura esterna e interna destra e sinistra.** Per **lavorazione di fori ciechi e passanti.**

### Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.

Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	43 mm
Misura inserto	41
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	104 mm
Vite di fissaggio	219927
Vite di bloccaggio	219928
Ø Taglio D	24,5 mm
Numero taglienti Z	2
Numero di scanalature per i trucioli	2

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

---

## Accessori

Vite di serraggio	219928
Vite di serraggio	219927