

**Portautensile forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319107 20
GTIN	4067263224457
Classe articolo	32V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Larghezza codolo b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Ø Codolo d ₁	20 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI