



Portautensile forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319107 50
GTIN	4067263224488
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Ø Codolo d ₁	50 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI