



Portautensile Forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319117 20
GTIN	4067263237402
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con ugelli sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Larghezza codolo b ₃	13 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20

Scheda tecnica

h_6	30 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI