



Portautensile forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319107 30
GTIN	4067263224464
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
l_1	70 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30

Larghezza codolo b_3	17 mm
h_5	28 mm
\varnothing Codolo d_1	30 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI