

**Portautensile forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319117 30
GTIN	4067263237419
Classe articolo	32V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

$h_1$	20 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
Ø Codolo $d_1$	30 mm
Larghezza codolo $b_3$	17 mm

$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI