



Portautensile forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319117 16
GTIN	4067263224495
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 16
Larghezza codolo b ₃	13 mm
Ø Codolo d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI