

**Portautensile forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319107 40
GTIN	4067263224471
Classe articolo	32V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

$h_2$	34 mm
Ø Codolo $d_1$	40 mm
Larghezza codolo $b_3$	20,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_1$	25 mm

h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI