



## Portautensile Forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 50mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319117 50     |
| GTIN            | 4067263237433 |
| Classe articolo | 32V           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con ugelli sferici.

#### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

#### Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

### Descrizione tecnica

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ø Codolo d <sub>1</sub>         | 50 mm  |
| b <sub>1</sub>                  | 100 mm |
| Larghezza codolo b <sub>3</sub> | 26 mm  |
| h <sub>1</sub>                  | 32 mm  |
| Codice a colori codolo VDI      | VDI 50 |
| h <sub>2</sub>                  | 34 mm  |
| h <sub>6</sub>                  | 60 mm  |

## Scheda tecnica

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| $h_5$            | 50 mm                         |
| $b_2$            | 50 mm                         |
| $l_1$            | 100 mm                        |
| Forma            | C                             |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |