



Portautensile forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319127 16
GTIN	4067263237457
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b_2	24 mm
h_1	12 mm
h_5	20 mm
Ø Codolo d_1	16 mm
b_1	43 mm
Larghezza codolo b_3	13 mm
h_6	22 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI