

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319016 25
GTIN	4067263237518
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	30 mm
b_2	30 mm
Ø Codolo d_1	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25
l_1	16 mm
h_6	30 mm

h_1	16 mm
b_1	55 mm
h_5	27 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI