



Portautensile forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319127 40
GTIN	4067263237488
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_1	25 mm
Larghezza codolo b_3	20,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
h_6	48 mm

h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI