



Portautensile forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319127 50
GTIN	4067263237495
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Larghezza codolo b_3	26 mm
h_1	32 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI