

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319016 40
GTIN	4067263237532
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI