

**Portautensile forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319127 20
GTIN	4067263237464
Classe articolo	32V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Larghezza codolo b_3	13 mm
h_5	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20

Ø Codolo d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI