

**Portautensile forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319137 50
GTIN	4067263237648
Classe articolo	32V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

$h_5$	50 mm
Ø Codolo $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
$h_1$	32 mm
$b_2$	50 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	100 mm

h <sub>6</sub>	60 mm
Larghezza codolo b <sub>3</sub>	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI