


**Portautensile forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 40mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319137 40
GTIN	4067263237631
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
Ø Codolo $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Larghezza codolo b <sub>3</sub>	25,5 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI