


**Portautensile forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319137 16
GTIN	4067263237600
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

h <sub>1</sub>	12 mm
Ø Codolo d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	24 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
h <sub>5</sub>	20 mm

Larghezza codolo $b_3$	13 mm
$l_1$	44 mm
$b_1$	43 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI