

**Portautensile forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319137 30
GTIN	4067263237624
Classe articolo	32V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_5	28 mm
Larghezza codolo b_3	23 mm
Ø Codolo d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
l_1	70 mm

h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
b ₁	70 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI