

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma B5 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319046 40
GTIN	4067263237761
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
l ₂	44 mm
h ₁	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
\varnothing Codolo d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI