

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma B5 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319046 30
GTIN	4067263237754
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura **GARANT Eco** – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base **GARANT Eco** per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h_5	36 mm
l_1	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
\varnothing Codolo d_1	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI