

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319036 20 |
| GTIN | 4067263237709 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------|
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 27 mm |
| b_2 | 30 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 20 |
| l_2 | 30 mm |
| Ø Codolo d_1 | 20 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| h_6 | 30 mm |
| b_1 | 55 mm |
| l_1 | 16 mm |
| Forma | B |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |