



Portautensili VDI GARANT Master Eco, Forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319036 25
GTIN	4067263237716
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con ugelli sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Descrizione tecnica

h_1	16 mm
h_6	30 mm
l_1	16 mm
b_1	55 mm
b_2	30 mm
l_2	30 mm

Scheda tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 25
Ø Codolo d ₁	25 mm
h ₅	27 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI