

**Garant**

**Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319036 40
GTIN	4067263237730
Classe articolo	31V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
Ø Codolo d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm

$l_1$	22 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI