

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319056 40
GTIN	4067263237785
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm

Ø Codolo d ₁	40 mm
l ₁	22 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
h ₅	38,5 mm
h ₁	25 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI