

**Garant**

**Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319056 30
GTIN	4067263237778
Classe articolo	31V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrizione tecnica

b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Ø Codolo d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	36 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI