

**Garant**

**Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B8 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm**


**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319076 40     |
| GTIN            | 4067263237921 |
| Classe articolo | 31V           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| $h_6$                      | 48 mm   |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40  |
| $h_1$                      | 25 mm   |
| $l_2$                      | 44 mm   |
| $h_5$                      | 42,5 mm |
| Ø Codolo $d_1$             | 40 mm   |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| $b_2$            | 75,5 mm                       |
| $b_1$            | 118 mm                        |
| $l_1$            | 22 mm                         |
| Forma            | B                             |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |