

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 30mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319126 30
GTIN	4067263238058
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b_3	17 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm

Ø Codolo d ₁	30 mm
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
l ₁	70 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
b ₂	35 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI