

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 40mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319126 40
GTIN	4067263238065
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h_2	34 mm
Larghezza codolo b_3	20,5 mm
\varnothing Codolo d_1	40 mm
h_5	32,5 mm
h_6	48 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI