



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Spessimetro digitale di precisione con leva di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore) e telaio in esecuzione leggera, verniciato. Superfici di contatto temprate e rettificata. Possibilità di trasmissione dati tramite RS 232 o USB usando l'apposito cavo per il trasferimento dati (non incluso nella fornitura).

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Profondità arco	50 mm
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Ø Superficie di contatto	10 mm
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm

Limite di errore	0,005 mm
Risoluzione	0,001 mm
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Esecuzione superficie di contatto	temprati e rettificati
Metrologia	digitale
Taratura	C6
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione

Servizi

Rapporto di taratura Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200
Certificato DAkkS Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 30	023430 30

Accessori

Batteria /batteria speciale, Tipo di batteria: CR2032	081560 CR2032
---	---------------