



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Classe articolo	46C

## Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di trasmissione dati tramite RS 232 o USB usando l'apposito cavo per il trasferimento dati (non incluso nella fornitura). Spessimetro digitale di precisione con leva di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore) e telaio in esecuzione leggera, verniciato. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

## Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Ø Superficie di contatto	10 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Profondità arco	200 mm
Limite di errore	0,02 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	0,01 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Norma	Norma interna
Esecuzione superficie di contatto	temprati e rettificati
Metrologia	digitale
Taratura	C6
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione

### Servizi

Rapporto di taraturaSpessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200
Certificato DAkkSSpessimetri di precisione Campo di misura massimo 30	023430 30

### Accessori

Batteria /batteria speciale, Tipo di batteria: CR2032	081560 CR2032
---	---------------