

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 20N2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con **protezione contro il surriscaldamento.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

- **Spina d'ingresso CEE da 400 V, 16 A.**
- **1x presa in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica e interruttore per protezione termica.**
- **2x prese Schuko standard da 250 V con coperchi a chiusura automatica.**
- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Scanalature per il drenaggio dell'acqua.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

Con prese per i **paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.**

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Grado di protezione IP	IP 44
Potenza nominale srotolato	5500 (16 A) W
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	20 m
Tensione nominale	400 V
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Struttura del cavo	5G2,5
Tipo di prodotto	Avvolgicavo