



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M18FDD3-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo. Modello di punta FUEL™ con **motore POWERSTATE™ senza spazzole** per la massima resa. **Usura minima** e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard. L'elevata efficienza e l'aumentata capacità della batteria consentono **durate più lunghe fino al doppio** (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.
Inclusi 2x batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18 FC, clip da cintura e custodia HD (valigetta).

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Peso	2,1 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima duro	158 Nm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Capacità batteria	5 Ah
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Denominazione originale prodotto	M18 FDD3-502X
Numero massimo giri 2 velocità	2100 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore